



Allen-Bradley

HIM Quick Reference

HIM-Guide d'utilisation rapide des consoles de programmation (HIM)

Bedieneinheit (HIM) - Kurzreferenz


Guida di consultazione rapida al modulo interfaccia operatore (HIM)

Referência Rápida da Interface de Operação e Programação (HIM)


Referencia rápida del terminal de operador (HIM)

HIM Naslaggids

LED / LCD



LCD



Display / Keys



LCD Display

1	Status Line: Direction Operating Status Drive Status Auto/Manual Mode
2	Output Frequency or Commanded Frequency
3	Programming Screen, Menu, or User Display

LED Display

4	Status Indicators: Forward Indicator, Manual Mode Indicator, and Reverse Indicator
5	Output Frequency, Commanded Frequency, or Programming Screen

Keys

	Exit a menu, cancel a change to a parameter value, or acknowledge a fault/alarm.
	Select a digit, select a bit, or enter edit mode in a parameter screen.
	Scroll through options, increase a value, or toggle a bit.
	Scroll through options, decrease a value, or toggle a bit.
	Enter a menu, enter edit mode in a parameter screen, or save a change to a parameter value.
	Access the function associated with a programming or numeric key. Refer to the drive user manual for more information.
	Start the drive.
	Stop the drive or clear a fault.
OR	Increase speed.
OR	Decrease speed.
	Change direction.
	Jog the drive.
	Type parameter numbers and values. (Available only with 20-HIM-A3)

Affichage et Touches



Affichage à cristaux liquides

1	Ligne d'état : Direction État de fonctionnement État du variateur Mode Auto/Manuel
2	Fréquence de sortie ou Fréquence commandée
3	Écran de programmation, Menu ou afficheur utilisateur

Affichage à DEL

4	Indicateurs d'état : Indicateur de marche avant, Indicateur de mode manuel et Indicateur de marche arrière
5	Fréquence de sortie, Fréquence commandée ou Écran de programmation

Touches

	Quitter un menu, annuler la modification d'une valeur de paramètre ou identifier un(e) défaut/alarme.
	Sélectionner un chiffre, sélectionner un bit ou entrer en mode d'édition dans l'écran du paramètre.
	Faire défiler les options, augmenter une valeur ou changer un bit.
	Faire défiler les options, réduire une valeur ou changer un bit.
	Entrer dans un menu, entrer en mode édition dans un écran de paramètre ou enregistrer une modification de valeur de paramètre.
	Accéder à la fonction associée à une touche numérique ou de programmation. Reportez-vous au manuel utilisateur du variateur pour plus d'information.
	Démarrer le variateur.
	Arrêter le variateur ou effacer un défaut.
 ou	Augmenter la vitesse.
 ou	Diminuer la vitesse.
	Inverser le sens.
	Marche par à-coups du variateur.
	Entrer les numéros et les valeurs de paramètre. (Disponible uniquement avec 20-HIM-A3)

Anzeige / Tasten



LCD-Anzeige

1	Statuszeile: Richtung Betriebsstatus FU-Status Autom./Manueller Modus
2	Ausgangsfrequenz oder gewählte Frequenz
3	Programmierschirm, Menü oder Benutzeranzeige

LED-Anzeige

4	Status-Anzeige: Vorwärtsanzeige, Anzeige für manuellen Modus und Rückwärtsanzeige
5	Ausgangsfrequenz, gewählte Frequenz oder Programmierschirm

Tasten

	Ein Menü verlassen, eine Änderung eines Parameterwerts abbrechen oder einen Fehler/Alarm quittieren.
	Eine Ziffer wählen, ein Bit wählen oder den Bearbeitungsmodus in einem Parameterbildschirm aufrufen.
	Durch die Optionen scrollen, einen Wert erhöhen oder ein Bit ein- und ausschalten.
	Durch die Optionen scrollen, einen Wert verringern oder ein Bit ein- und ausschalten.
	Ein Menü aufrufen, den Bearbeitungsmodus in einem Parameterbildschirm aufrufen oder eine Änderung eines Parameterwertes speichern.
	Die mit einer Programmier- bzw. numerischen Taste zusammenhängende Funktion aufrufen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum Frequenzumrichter.
	Den Frequenzumrichter starten.
	Den Frequenzumrichter anhalten oder eine Störung quittieren.
ODER	Drehzahl erhöhen.
ODER	Drehzahl verringern.
	Richtung ändern.
	Tipp-Betrieb des Frequenzumrichters.
	Parameterzahlen und -werte eingeben. (Nur verfügbar für 20-HIM-A3)

Display / Tasti



Display a cristalli liquidi

1	Riga di stato: Direzione / Stato operativo / Stato inverter / Modalità automatica/manuale
2	Frequenza uscita o Frequenza di riferimento
3	Schermatadi di Programmazione, Menu o Display utente

Display a spie LED

4	Indicatori di stato: Indicatore marcia avanti, Indicatore modalità manuale e Indicatore marcia inversa
5	Frequenza uscita, Frequenza di riferimento o Schermata di programmazione

Tasti

	Uscire dal menu, annullare o cambiare il valore di parametro o riconoscere il guasto/allarme.
	Selezionare una cifra, selezionare un bit o passare alla modalità di modifica in una schermata dei parametri.
	Scorrere attraverso le opzioni, aumentare un valore o passare ad un bit.
	Scorrere attraverso le opzioni, diminuire un valore o passare ad un bit.
	Passare ad un menu, passare alla modalità di modifica in una schermata dei parametri o salvare una modifica apportata ad un valore di parametro.
	Accedere alla funzione associata ad un tasto di programmazione o numerico. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente dell'inverter.
	Avviare l'inverter.
	Arrestare l'inverter o azzerare il guasto.
	Aumentare la velocità.
	Diminuire la velocità.
	Cambiare direzione.
	Far avanzare l'inverter a impulsi.
	Digitare i numeri di parametro ed i valori (disponibile solo con 20-HIM-A3)

Display / Teclas



Display de LCD (Cristal Líquido)

1	Linha de Status: Direção Status de Operação Status do Inversor Modo Automático/Manual
2	Frequência de Saída ou Frequência de Controle
3	Tela de Programação, Menu, ou Display do Usuário

Display de LED (Fotodiodo)

4	Indicadores de Status: Indicador frente, Indicador de Modo Manual, e Indicador Reverso
5	Frequência de Saída, Frequência Controlada, ou Telas de Programação

Teclas

	Sair de um menu, cancelar uma mudança de parâmetro, ou reconhecer uma falha/alarme.
	Selecionar um dígito, selecionar um bit, ou introduzir o modo de edição em uma tela de parâmetros.
	Movimentar-se pelas opções, aumentar um valor, ou alternar um bit.
	Movimentar-se pelas opções, diminuir um valor, ou alternar um bit.
	Introduzir um menu, editar modo em uma tela de parâmetros, ou salvar uma alteração para um valor de parâmetro.
	Acessar a função associada com a tecla numérica ou de programação. Consulte o manual do usuário do inversor para mais informações.
	Inicializar o inversor.
	Parar o inversor ou remover uma falha.
ou	Aumentar a velocidade.
ou	Diminuir a velocidade.
	Mudar o sentido.
	Para fazer o jog do inversor.
	Digite os valores e números de parâmetros. (Disponível somente com o 20-HIM-A3)

Pantalla / Teclas



Pantalla LCD

1	Línea de estado: Dirección Estado de operación Estado del variador Modo automático/manual
2	Frecuencia de salida o Frecuencia de comando
3	Pantalla de programación, Menú, o Pantalla del usuario

Indicadores LED

4	Indicadores de estado: Indicador de avance, Indicador de modo manual e Indicador de retroceso
5	Frecuencia de salida, Frecuencia de comando o Pantalla de programación

Teclas

	Salir de un menú, cancelar un cambio hecho a un valor de parámetro o confirmar un fallo/alarma.
	Seleccionar un dígito, seleccionar un bit o entrar al modo de edición en una pantalla de parámetros.
	Desplazarse por las opciones, aumentar un valor o alternar un bit.
	Desplazarse por las opciones, disminuir un valor o alternar un bit.
	Entrar a un menú, entrar al modo de edición en una pantalla de parámetros o guardar un cambio hecho a un valor de parámetro.
	Acceder a la función asociada con una tecla de programación o numérica. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del variador.
	Arrancar el variador.
	Parar el variador o borrar un fallo.
 O BIEN	Aumentar la velocidad.
 O BIEN	Disminuir la velocidad.
	Cambiar de dirección.
	Hacer funcionar el variador por impulsos.
	Escribir números y valores de parámetros. (Disponible sólo con 20-HIM-A3)

Display / Toetsen



LCD-display

1	Statusregel: Richting Bedrijfsstatus Drivestatus Mode automatisch/handbediening
2	Uitgangsfrequentie of opdracht frequentie
3	Programmeerscherm, menu of gebruikersdisplay

LED-display

4	Statusverkliekers: Verklieker Voorwaarts, Verklieker Handbedieningsmode en Reserveverklieker
5	Uitgangsfrequentie, opdrachtfrequentie of programmeerscherm

Toetsen

	Een menu verlaten, een wijziging van een parameterwaarde annuleren of een fout/alarm bevestigen.
	Een digit kiezen, een bit kiezen of naar de bewerkingsmodus in een parameterscherm gaan.
	Door opties scrollen, een waarde verhogen of een bit in- of uitschakelen.
	Door opties scrollen, een waarde verlagen of een bit in- of uitschakelen.
	Naar een menu gaan, naar de bewerkingsmodus in een parameterscherm gaan of een wijziging in een parameterwaarde opslaan.
	Toegang verkrijgen tot de functie die bij een programmeer- of numerieke toets hoort. Voor meer informatie de gebruikershandleiding van de drive raadplegen.
	De drive starten.
	De drive stoppen of een fout corrigeren.
	De snelheid verhogen.
	De snelheid verlagen.
	De richting veranderen.
	De drive joggen.
	De parameternummers en -waarden typen. (Alleen beschikbaar bij 20-HIM-A3)